


Arbeitsplatz-Bodenbelag Orthomat Ribbed

Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, normal entflammbar, Aus PVC mit gerippter Oberfläche in schwarz



Artikelnummer: 184378



Arbeitsplatz-Bodenbelag Orthomat Ribbed

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Für den Innenbereich geeignet
- Meterware
- Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm
- Aus PVC mit gerippter Oberfläche in schwarz
- mit allseitig abgeschrägten Kanten
- Temperaturbeständig bis +60°C
- gemäß DIN 4102 und DIN 54332
- normal entflammbar
- 1 Jahre Garantie

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Länge max.	18300 mm
Bodenbelag	Arbeitsplatz-Bodenbelag	Bodenbelag Ausstattung	mit allseitig abgeschrägten Kanten
Konfektionierung	Meterware	elektrisch leitend	nein
Einsatzort	Innenbereich	Schwer entflammbar	nein
Material Lauffläche	PVC	Temperaturbeständigkeit	bis +60°C
Oberfläche Bodenbelag	gerippt	Brandschutz	normal entflammbar
Farbe	schwarz	Norm	gemäß DIN 4102 und DIN

		54332
Höhe	9 mm	Garantie 1 Jahre
Breite	900 mm	Gewicht 3 kg