

VARIOfit Griffroller

Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 605 x 500 mm, Plattform aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz



Artikelnummer: 202938



VARIOfit Griffroller

Traglast 250 kg

Griffroller

- Traglast 250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 605 x 500 mm
- Höhe x Länge x Breite 880 x 880 x 500 mm
- Plattform aus Holz
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern und Fußschutz
- Rad Ø 125 mm
- mit TPE-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Bereifung	TPE
Rollertyp	Griffroller	Material Felge	Kunststoff
Traglast	250 kg	Radlager	Kugellager
Euronorm	nein	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern

		und Fußschutz
Ladeflächenlänge	605 mm	Durchmesser Rad 125 mm
Ladeflächenbreite	500 mm	Höhe 880 mm
Material Plattform	Holz	Länge 880 mm
Etagen Anzahl	1 Stück	Breite 500 mm
Material	Stahl	Oberfläche pulverbeschichtet
Material Verarbeitung	verschweißt	Garantie 12 Jahre
Griff	Lenkstange	Farbe enzianblau // RAL5010
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Gewicht 12 kg