

Cemo GFK-Großbehälter

konische Form, Höhe x Länge x Breite
358 x 1218 x 620 mm, Inhalt 200 l, Aus
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
in grün, Standfläche

Artikelnummer: 203891



Cemo GFK Großbehälter

GFK-Großbehälter

- konische Form
- Höhe x Länge x Breite 358 x 1218 x 620 mm
- Bodenlänge x Bodenbreite innen 1086 x 488 mm
- Inhalt 200 l
- Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff) in grün
- Wände geschlossen und mit glatten, nahtlosen Flächen
- Standfläche
- Umlaufender Griffband
- Platzsparend ineinander stapelbar
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
- Geeignet für aggressive Medien

Technische Details




Behältertyp	Großbehälter	Wand Ausführung	glatt, nahtlos
Euronorm	nein	Bodenkonstruktion	geschlossen
Form	konisch	stapelbar	nein
Inhalt	200 l	faltbar	nein

Höhe	358 mm	nestbar	ja
Länge	1218 mm	unterfahrbar	nein
Innenlänge	1148 mm	Unterbau	Standfläche
Breite	620 mm	Einfahrbreite	655 mm
Innenbreite	550 mm	Griff	Umlaufender Griffband
Bodenlänge	1094 mm	Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C
Bodenlänge innen	1086 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Bodenbreite	496 mm	Gefahrstoffeignung	aggressive Medien
Bodenbreite innen	488 mm	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
Material	GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)	Farbe	grün
Wandkonstruktion	geschlossen	Gewicht	8 kg

Zubehör

203894		Fahrgestell, Für 200 l GFK-Großbehälter, Ladefläche Länge x Breite 1094 x 496 mm, Gestell aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, 4 Lenkrollen. 2 Rollen mit Dreh- und Lenkstopp
203895		Fußgestell, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Für Großbehälter, Höhe 140 mm
203896		Flachdeckel, Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Für Großbehälter mit 200 l Inhalt, in grau

Dazu passt auch ...

240194		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen einfach mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 100 x 82 mm
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
529930		Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium