

Hymer Fahrgerüst 8473

Reichhöhe 3,4 m, Gerüsthöhe 2,64 m, 1 Bühne(n), mit Durchstiegsklappe, Standhöhe 1,4 m, Bühne Breite x Tiefe 1900 x 1300 mm, Gerüst aus Aluminium

Artikelnummer: 239935



HYMER



10 YEARS WARRANTY

Fahrgerüst

- Reichhöhe 3,4 m
- Gerüsthöhe 2,64 m
- 1 Bühne(n), mit Durchstiegsklappe
- Standhöhe 1,4 m, Bühne Breite x Tiefe 1900 x 1300 mm
- 2 x 8 Sprossen
- mit rutschsicherer Bühne und manuellem Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Sichere Anwendung durch umlaufendes Geländer
- Aufbau mit Höhenversatz möglich
- mit 4 höhenverstellbaren Lenkrollen
- Gerüst aus Aluminium
- belastbar bis 150 kg/m²
- Gerüstgruppe 2
- gemäß DIN EN 1004
- 10 Jahre Garantie
- Gewicht 103,7 kg

Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Unterbau	4 höhenverstellbare Lenkrollen
Gerüsttyp	Fahrgerüst	Belastung Fläche	150 kg/m ²
Material Gerüst	Aluminium	Gerüst Ausstattung	rutschsichere Bühne, Sicherheitshaken
Höhe Gerüst	2,64 m	Gerüst Funktion	Aufbau mit Höhenversatz möglich
Standhöhe	1,4 m	Sicherheitsausstattung Gerüst	umlaufendes Geländer
Reichhöhe	3,4 m	Gerüstgruppe	2
Bühnen Anzahl	1	klappbar	nein
Breite Bühne	1900 mm	fahrbar	ja
Durchstiege	1 Durchstiegsklappe	Norm	gemäß DIN EN 1004
Tiefe Bühne	1300 mm	Garantie	10 Jahre
Sprossen Anzahl	2 x 8	Gewicht	103,7 kg