

## Treston ESD-Montagetisch

Höhe x Breite x Tiefe 650 - 900 x 700 x 500 mm, Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7045 Telegrau

Artikelnummer: 530640



TRESTON

5 YEARS WARRANTY

Made in Europe

ElectroStatic Discharge

## Treston Montagetisch

### ESD-Ausführung

Treston ESD-Montagetisch


















- Höhe x Breite x Tiefe 650 - 900 x 700 x 500 mm
- Traglast 150 kg
- Plattenstärke 25 mm
- Grundelement
- Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß
- 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7045 Telegrau
- 5 Jahre Garantie



## Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Oberfläche Platte	melaminharzbeschichtet
Tischtyp	Montagetisch	Farbe Platte	weiß
Tischelement	Grundelement	Stärke Platte	25 mm
Höhe	650-900 mm	Gestellform	4-Fußgestell
Breite	700 mm	Material Gestell	Stahl











Tiefe	500 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Traglast	150 kg	Farbe Gestell	telegrau // RAL7045
höhenverstellbar	ja	fahrbar	nein
Höhenverstellung durch	Inbusschrauben	Garantie	5 Jahre
elektrisch leitend	ja	Gewicht	19,5 kg
Material Platte	Holz		

## Zubehör

231005		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 331 x 44 mm, mit 3 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231006		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 468 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231007		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 468 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter und 2 CAT6A-Anschlüssen, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231008		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 468 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter und FI-Schalter, Mit 4 Steckdosen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231009		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 468 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter, Mit 6 Steckdosen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231010		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 683 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter, mit 5 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231011		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 683 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter und 2 CAT6A-Anschlüssen, mit 5 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231012		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 683 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter und FI-Schalter, mit 4 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231013		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 836 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231015		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 836 x 42 mm, Ausgestattet mit Schalter und 2 CAT6A-Anschlüssen, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231016		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 836 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter und FI-Schalter, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231017		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 1400 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231018		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 1400 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter und FI-Schalter, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231019		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 1700 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
231020		Energieleiste für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 52 x 1700 x 44 mm, Ausgestattet mit Schalter und FI-Schalter, mit 6 Steckdosen und 2 USB-Anschlüssen, Kabel 4,5 m lang, Aus Aluminium eloxiert in schwarz/grau
530675		ESD-Beistellwagen, Höhe x Breite x Tiefe 650 - 900 x 700 x 500 mm, 1 Ebene(n), Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7045 Telegrau , Ebenen mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in grau
530683		ESD-Ablageboden für Beistellwagen für Montagetisch, Breite x Tiefe 700 x 500 mm, Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

530692		ESD-Verkettungselement, Winkel 90 °, Breite x Tiefe 1100 x 700 mm, Für Montagetisch, Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß, Form eckig
530694		ESD-Verkettungselement, Winkel 90 °, Breite x Tiefe 1300 x 900 mm, Für Montagetisch, Platte aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in Dekor weiß, Form eckig

## Dazu passt auch ...

149676		Papierrollenhalter, für Lochplatte, für Rollenbreite 300 mm
205347		Lagermagazin, Höhe x Breite x Tiefe 870 x 605 x 410 mm, 24 Schublade(n), 24 x H x B 82 x 186 mm, Schubladen in rot
221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
525949		Arbeitsdrehstuhl, Mit Standardsitz aus Buche in natur, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 430 - 570 x 420 x 360 mm, Fußkreuz aus Kunststoff in schwarz, mit Doppelaufrollen für Hartböden (lastabhängig gebremst)
658267		Wertstofftonne, Inhalt 1 x 100 l, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 510 x 530 mm, Korpus aus Polypropylen in beige, Deckel aus Polypropylen in blau, Unterbau nach hinten ausstellbare Achse mit 2 Kunststoffrollen