

IEC Gerätestecker C14 mit Netzschalter 2-polig



C14

 70 °C

**Beschreibung**

- Einbau in Platten:
Schraubbefestigung von Front- oder Rückseite, Schnappbefestigung von Frontseite
- 2 Funktionen:
Gerätestecker Schutzklasse I, Netzschalter 2-polig
- Steckanschlüsse 4.8 x 0.8 mm
- Alternativ: Version mit Netzfilter [KFB2](#)
- Für neue Anwendungen empfehlen wir den neuen Typ [DC11](#)

Zulassungen

- VDE Ausweisnummer: 40021945
- UL Ausweisnummer: E96454
- CSA Ausweisnummer: 38456

Merkmale

- Die einzelnen Modul-Komponenten sind bereits verdrahtet
- Unverdrahtete Versionen erhältlich auf Anfrage
- Netzschalter unbeleuchtet oder beleuchtet

Weitere Ausführungen auf Anfrage

- Unverdrahtete Versionen
- Netzschalter mit anderer Wippenbeschriftung
- Für Schutzklasse II

Weblinks

[Zulassungen](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [e-Store](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#)


Technische Daten

Nennaten IEC	10A / 250VAC; 50Hz
Nennaten UL/CSA	15A / 250VAC; 60Hz
Spannungsfestigkeit	> 2.5kVAC zwischen L-N > 3kVAC zwischen L/N-PE (1 min/50Hz)
Zulässige Betriebstemp.	-25 °C bis 70 °C
Schutzgrad	von Frontseite IP 40 nach IEC 60529
Schutzklasse	Geeignet für Geräte der Schutzklasse I nach IEC 61140
Anschluss	Steckanschlüsse 4.8 x 0.8 mm
Plattendicke s	Schraub: max 6 mm Anzugsdrehmoment max 0.5 Nm Schnapp: 1.5/2/2.5 mm
Material: Gehäuse	Thermoplast, schwarz, UL 94V-0


Gerätestecker /-dose	C14 gemäss IEC/EN 60320-1, UL 498, CSA C22.2 no. 42 (Für kalte Bedingungen) Stiftemperatur 70 °C, 10A, Schutzklasse I
Netzschalter	Wippen-Schalter 2-polig, unbeleuchtet oder beleuchtet, gemäss IEC 61058-1 Technische Details

Abmessungen Schraubmontage


Länge |-----| 59 mm
Schnappmontage



Schaltbilder



unbeleuchtet



beleuchtet

Varianten

[Distributor-Stock-Check](#) | [SCHURTER-Stock-Check](#) | [e-Store](#)

verdrahtet

Plattenmontage	Plattendicke s [mm]	Beleuchtung	Nennspannung 125/250 [V]	Farbe	Bestell-Nummer
Schnapp	1.5	●	250	rot	4302.2102
Schnapp	1.5	●	250	grün	4302.2142
Schnapp	2	●	250	rot	4302.2103
Schnapp	2	●	250	grün	4302.2143
Schnapp	2.5	●	250	rot	4302.2104
Schnapp	2.5	●	250	grün	4302.2144
Schnapp	1.5	-	-	-	4302.2002
Schnapp	2	-	-	-	4302.2003
Schnapp	2.5	-	-	-	4302.2004
Schraub	-	●	250	rot	4302.2101
Schraub	-	●	250	grün	4302.2141
Schraub	-	-	-	-	4302.2001

Verpackungseinheit 50 ST

Zubehör

Beschreibung



Diverse Abdeckung
Rückseitige Schutzabdeckung

0859.0075



Sicherungsbügel
Auszugssicherung für Kabelstecker/-dosen

Flachkopf, A

4700.0001