



# TruTool S 250

Műszaki adatok

## TruTool S 250

### MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM <sup>2</sup>	2,5 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 600 N/MM <sup>2</sup>	2 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 800 N/MM <sup>2</sup>	1,5 mm
MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ALUMÍNIUM 250 N/MM <sup>2</sup> -IG	3 mm

### SUGARAK

LEGKISEBB SUGÁR	20 mm
-----------------	-------

### ÁLTALÁNOS

MUNKASEBESSÉG	4 m/min - 7 m/min
LÖKETSZÁM NÉVLEGES TERHELÉS MELLETT	1760 1/min
KIINDULÁSI LYUK ÁTMÉRŐJE	28 mm
NÉVLEGES FELVEVŐTELJESÍTMÉNY	550 W

### TÖMEG

TÖMEG KÁBELEK NÉLKÜL	2,2 kg
----------------------	--------