


VALUE PoE+ Gigabit Ethernet Switch, 8+2 Uplink Ports (1x GbE + 1x SFP)

Art.nr.	21.99.1193
Fabrikant	VALUE
Art.nr. fabrikant	21.99.1193
EAN (een stuk)	7630049613041



Gigabit Ethernet-switch met PoE-functie voor kleine of middelgrote netwerkomgevingen.

Naast de schakelfunctie zet het apparaat standaard 230V wisselstroom om in laagspanningsgelijkstroom, die via bestaande LAN-kabels kan worden gebruikt voor de PoE-voeding van werkgroepschakelaars, netwerkcamera's, access points, IP-telefoons, etc.

- 8x 10/100/1000 Mbit/s PoE (PSE) poorten, 1x 1000Base-Tx en 1x 1000Base-Fx (SFP) uplink
- Ondersteunt IEEE802.3af/at op 8 poorten met maximaal 30 W uitgangsvermogen per poort
- Ondersteunt PoE en power auto-detect functie
- Schakelbandbreedte: 20 Gbps
- MAC-adressen: 4K
- Opslaan en doorsturen
- Status-LED's (Power, Link/Act)
- Metalen behuizing
- Voeding via externe voeding (48V, 2A DC)

PoE/PoE+ resource management: de switch ondersteunt PoE/PoE+ verbindingen met maximaal 30W per poort. Het totale schakelverbruik is beperkt tot 150 Watt om overmatige warmteafvoer te voorkomen. Met Power over Ethernet worden de poorten numeriek (1-2-3-...) geprioriteerd en bij volle belasting van achter naar voren uitgeschakeld.

Technische specificaties

Producent VALUE

Produkt groep	Netwerk-switches
Produkt type	PoE Gigabit Switch
Kleur	zwart
Leveringsomvang	Switch, externe voeding, netsnoer, handleiding
Netwerk standaard	Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s)	10/100/1000
Aantal Poorten	10
Gigabit Ethernet Poort RJ-45	9
Gigabit Ethernet Poort Glas	1
Power over Ethernet (PoE)	PoE
Aantal Poorten PoE	8
Max. PoE uitgangsvermogen per poort	30 W
Max. PoE uitgangsvermogen (totaal)	150 W
Afmeting (HxBxD)	45 x 210 x 140 mm
Voeding (extern/intern)	extern
Aansluiting op het lichtnet	Aansluiting voor koud toestel
Hoogte	45 mm
Breedte	210 mm
Diepte	140 mm
Gewicht	1115.5 g
Hoogte verpakking	70 mm
Breedte verpakking	220 mm
Diepte verpakking	260 mm
Gewicht verpakking	1.2 kg

