

6023 Sprossenstehtleiter, beidseitig begehbar

Eigenschaften

Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.

Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.

Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.



Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.

Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße.

Verschraubte, leicht auswechselbare Aluminium-Scharniere.

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.



6023 Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar

SPROSSENANZAHL	2×5	2×6	2×7	2×8	2×9	2×10	2×12	2×14	2×16
HOLM (CA. MM)	60	60	60	60	60	60	60	71	71
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	30	30	30	30	30	30	30	30	30
SPROSSENABSTAND (CA. MM)	280	280	280	280	280	280	280	280	280
LÄNGE (CA. M)	1.57	1.85	2.13	2.4	2.69	2.95	3.53	4.1	4.65
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	0.82	1.09	1.36	1.63	1.9	2.17	2.71	3.25	3.79
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	2.32	2.59	2.86	3.13	3.4	3.67	4.21	4.75	5.29
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	2.82	3.09	3.36	3.63	3.9	4.17	4.71	5.25	5.79
SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M)	1.5	1.75	2	2.3	2.55	2.85	3.4	3.9	4.45
GESAMTBREITE (CA. MM)	505	535	565	595	625	655	715	775	835
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	340	340	340	340	340	340	340	340	340
SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M)	1	1.15	1.3	1.45	1.6	1.85	2.05	2.4	2.6
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	5.8	6.8	7.8	9.2	10.3	11.4	14.1	18.8	22.5
GEWICHT (CA. KG)	5.8	6.76	7.82	9.24	10.28	11.38	14.08	18.82	22.5
BEST.-NR.	602310	602312	602314	602316	602318	602320	602324	602328	602332