

Artikelnummer: 122726

Kurzbeschreibung: Oppervlaktebescherming type C+, 1 m/stuk, zwart

Langbeschreibung: Oppervlaktebescherming type C+: [ul] Vangen zelfs zware stoten op en waarschuwen voor gevaar De flexibele profielen van zacht polyurethaanschuim waarschuwen voor gevaren bij randen, uitstekende voorwerpen en hindernissen Ze vangen harde stoten op en voorkomen zo ook stootletsel en bieden bescherming tegen botsingschade Ze worden ingezet voor transportstraten binnen het bedrijf, aan machines en voertuigen of aan wanden en doorgangen zowel binnen als buiten Door een bijzonder productieproceda'© is de signaalmarkering tegen kleurvervaging beschermd Levering in stukken van 1 meter Zeer sterk hechtende, licht- en verouderingsbestendige, gemodificeerde acrylaatlijm (kleefkracht 21 N/25 mm) Bestand tegen temperaturen van -40 -°C tot +100 -°C Zowel binnen als buiten te gebruiken Brandveilig conform DIN EN 13501-1 Klasse E Bij moeilijke ondergronden ook geschikt voor vastschroeven

