

Artikelnummer: 309020

Kurzbeschreibung: Pramac elektrische disselstapelaar LX 14/45 Triplex, draagvermogen 1400 kg



Langbeschreibung: Pramac elektrische disselstapelaar LX 14/45 Triplex, draagvermogen 1400 kg: De Pramac LX 14/45 Triplex elektrische meeloopstapelaar draagt lasten tot 1400 kg. Met een hefhoogte tot 4,5 meter is de Pramac LX 14/45 Triplex elektrische meeloopstapelaar LX 14/45 bijzonder geschikt voor transporttaken op rekken en in middelgrote tot grote productiehallen. De Pramac LX 14/45 Triplex elektrische meeloopstapelaar is ideaal voor professioneel magazijngebruik. Met een hefvermogen tot 1400 kg en een hefhoogte tot 4,5 meter kan de Pramac LX 14/45 Triplex elektrische meeloopstapelaar betrouwbaar en veilig werken aan stellingen. De 560 mm brede vorken zorgen voor een evenwichtige gewichtsverdeling en meer stabiliteit tijdens het transport. De Pramac LX 14/45 Triplex elektrische meeloopstapelaar tilt goederen met een snelheid van 0,13 m/s en zakt met 0,4 m/s onder volledige belasting. Dankzij de 1,2 kW aandrijfmotor bereikt de LX 14/45 Triplex elektrische stapelaar LX 14/45 een snelheid van 5,5 km/u bij volle belasting. Dit en de ergonomisch geplaatste bedieningselementen maken de Pramac LX 14/45 Triplex elektrische meeloopstapelaar een ideale machine voor transporttaken op middelgrote en grote oppervlakken. Technische details

- Ergonomisch geplaatste bedieningselementen Hefhoogte: tot 4,5 meter Draagvermogen: 1400 kg Het schilderen: Poedercoating Hefhoogte: 4500 mm vorklengte/breedte: 1150 / 560 mm Rijden met/zonder belasting: 5,5 / 6,0 km/u Hijsen met/zonder last: 0,13 / 0,17 m/s Neerlaten met/zonder belasting: 0,4 / 0,1 m/s tractiemotor: 1,2 kW hijsmotor: 3,0 kW Afmetingen: L 2001 x B 850 x H 2099 mm. gewicht: 525 kg

