

Artikelnummer: 73045

Kurzbeschreibung: Kiepbak type GU, 1500 liter, gegalvaniseerd

Langbeschreibung: Kiepbak type GU, 1500 liter: Bijzonder geschikt wanneer lage bouwhoogten belangrijk zijn, bijv. aan machinetafels, bij stansen, enz. Gunstige kantelhoek zorgt voor volledige lediging. Ontgrendeling vanaf bestuurdersplaats via trekkabel. Door neerlaten van hefinrichting wordt de kiepbak teruggebracht in de laadpositie. Standaard met afglijbeveiliging en beveiliging tegen onbedoeld kiepen.

- constructie: plaatdikte 3 mm, verstevigde bovenrand
- kleuren: oranje (RAL 2000), rood (RAL 3000), blauw (RAL 5012), groen (RAL 6011), grijs (RAL 7005) of vuurverzinkt vlg. EN ISO 1461
- 1500 liter**
- afm. uitw.: l 1640 x b 1280 x h 1090 mm
- draagverm.: 1500 kg
- gewicht: gelakt 215 kg, verzinkt 236 kg

CE-keurmerk Ta'œV-keurmerk
Tegen meerprijs leverbaar: olie- en waterdicht gelast (zie toebehoren)

