

**Artikelnummer:** 93924

**Kurzbeschreibung:** Paalwagen RW 2

**Langbeschreibung:** Transportwagen RW 1/2: De rongenwagen is vervaardigd van gelaste buisstalen en profielstaal en is blauw (RAL 5007) gepoedercoat, het oppervlak is duurzaam beschermd en slag- en krasvast. Het plateau bestaat uit mdf. Oppervlak in beukendecor. Voorzien van steeds 2 rolgelagerde zwenk- en bokwielen met massief rubber banden. Beide zwenkwielen met vastzetter.

[ul]<li> plateau: 275 mm, rongen 640 mm lang</li>[ul]<b>Type RW 1</b>[ul]<li> afm. uitw.: l 1250 x b 700 x h 960 mm</li><li> plateau: l 1000 x b 700 mm</li><li> draagverm.: 500 kg</li><li> wieldiameter: 200 mm</li><li> eigengewicht: ca. 32 kg</li>[ul]

