

Typenmerkmale:

- ohne Spritzeffekt
- Edelstahlausführungen 1.4404/1.4571 oder gleichwertig in glatter Ausführung mit Griffriellen statt Rändelungen (-GL/-GX)

Zusatzausstattungen:

- GG = mit Ringgriffen Ø 130 (Aluminium-Guss)
- OV = ohne Ventil
- SI = mit Sicherung durch Entriegelungssperre (Außendurchmesser 58 mm)
- VH = mit Verriegelungshilfe

Achtung:

GG und SI nicht kombinierbar = Sonderausführung

Werkstoffausführungen:

- serienmäßig:**
 11 = Stahl verzinkt
 21 = Messing passiviert
 22 = Messing verchromt
 01 = Edelstahl 1.4404/1.4571 oder gleichwertig

Sonderausführungen:











- 13 = Stahl chemisch vernickelt
- 24 = Messing chemisch vernickelt

Dichtungsausführungen:






- 1 = NBR
- 2 = FKM
- 4 = EPDM

Beachten Sie bitte die technischen Hinweise auf den Seiten 2 - 7, 32 - 33 und die max. Betriebsdrücke auf der Seite 9

ab Lager ● kurzfristig ○ mittelfristig ○

	Bestellnummer	Anschluss A	Stahl	Messing	Messing	Edelstahl	Reihe	Rohr AD	DN	d	SW	l	t	n	Gewicht [g] für Stahl	
			verzinkt	passiviert	verchromt	1.4404/1.4571										
Verschlusskupplungen	 Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde, Außengewinde nach DIN ISO 228 LP-019-0-WR026-... LP-019-0-WR033-...	G 3/4 A	●	○	○	○				54	46	100	17		840	
		G 1 A	●	●	●	○				54	46	103	20		870	
	 Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde, Außengewinde nach DIN ISO 228, Einschraubzapfen nach DIN 3852-11 Form E für Profildichtring oder O-Ring (kein Lieferantteil) LP-019-0-WE026-...	G 3/4 A	○							54	46	102	16		850	
		G 1 A	○							19	54	46	100	17		830
	 Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde, Außengewinde nach DIN ISO 228 / BS 5200 mit 60° Dichtkonus LP-019-0-VR026-... LP-019-0-VR033-...	G 1 A	○			○				19	54	46	103	20		870
		M 26 x 1,5	○							15	54	46	95	12		830
	 Metrisches Außengewinde mit 60° Dichtkonus nach DIN 7631 LP-019-0-D1526-... LP-019-0-D1930-...	M 30 x 1,5	○							19	54	46	97	14		830
		M 30 x 1,5	○							19	54	46	128	45		920
	 Metrisches Außengewinde mit 60° Dichtkonus nach DIN 7631, Gewinde verlängert für max. Schottstärke 10 mm LP-019-0-DV022-...	M 26 x 1,5	○					L	18	16	54	46	95	12		830
		M 30 x 2	○					L	22	20	54	46	97	14		830
M 30 x 2		○					S	20	16	54	46	99	16		850	
M 36 x 2		○					S	25	20	54	46	101	18		860	
 Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde, Innengewinde nach DIN ISO 228 LP-019-0-WR526-... LP-019-0-WR533-...	G 3/4 A	●	●	○	○				54	46	94	19		890		
	G 1 A	●	●	○	○				54	46	98	23		880		
 Schlauchanschluss LP-019-0-SL019-... LP-019-0-SL025-... LP-019-0-SL028-...	19 mm	○	○	○	○				54	46	118	35		850		
	25 mm	●	●	○	○				54	46	123	40		870		
	28 mm	○	○	○	○				54	46	128	45		930		
Verschlussnippel	 Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde, Außengewinde nach DIN ISO 228 LP-019-2-WR026-... LP-019-2-WR033-...	G 3/4 A	●	○	○	○				54	46	96	17	32,5	690	
		G 1 A	●	●	○	○				54	46	99	20	32,5	720	
	 Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde, Außengewinde nach DIN ISO 228, Einschraubzapfen nach DIN 3852-11 Form E für Profildichtring oder O-Ring (kein Lieferantteil) LP-019-2-WE026-...	G 3/4 A	○							54	46	98	16	32,5	700	
 Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde, Außengewinde nach DIN ISO 228 / BS 5200 mit 60° Dichtkonus LP-019-2-VR026-... LP-019-2-VR033-...	G 3/4 A	○							19	54	46	96	17	32,5	690	
	G 1 A	○							19	54	46	99	20	32,5	720	

ab Lager ● kurzfristig ○ mittelfristig ○

	Bestellnummer	Anschluss A	Stahl verzinkt	Messing passiviert	Messing verchromt	Edelstahl 1.4001/1.4571	Reihe	Rohr AD	DN	d	SW	l	t	n	Gewicht [g] für Stahl	
Verschlussnippel  <p>Metrisches Außengewinde mit 60° Dichtkonus nach DIN 7631</p>	LP-019-2-D1526-... LP-019-2-D1930-...	M 26 x 1,5 M 30 x 1,5	● ●			○			15 19	54 54	46 46	91 93	12 14	32,5 32,5	680 680	
	LP-019-2-DV022-...	M 30 x 1,5	○			○			19	54	46	124	45	32,5	770	
	LP-019-2-L1826-... LP-019-2-L2230-... LP-019-2-S2030-... LP-019-2-S2536-...	M 26 x 1,5 M 30 x 2 M 30 x 2 M 36 x 2	● ● ● ●			○		L L S S	18 22 20 25	16 20 16 20	54 54 54 54	46 46 46 46	91 93 95 97	12 14 16 18	32,5 32,5 32,5 32,5	680 670 690 710
	LP-019-2-WR526-... LP-019-2-WR533-...	G 3/4 G 1	● ●	●	●	○				54 54	46 46	90 94	19 23	32,5 32,5	740 730	
Schlauchanschluss 	LP-019-2-SL019-... LP-019-2-SL025-... LP-019-2-SL028-...	19 mm 25 mm 28 mm	● ● ●	●	●	○				54 54 54	46 46 46	114 119 124	35 40 45	32,5 32,5 32,5	700 710 780	
	Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde, Außengewinde nach DIN ISO 228 	LP-019-1-WR021-... LP-019-1-WR026-... LP-019-1-WR033-...	G 1/2 A G 3/4 A G 1 A	● ● ●	●	●	○				40 40 40	36 36 36	57,5 59,5 62,5	15 17 20	32,5 32,5 32,5	210 220 260
		LP-019-1-WR526-... LP-019-1-WR533-...	G 3/4 G 1	● ●	●	●	○				40 45	36 41	57,5 61,5	19 23	32,5 32,5	240 250
LP-019-1-SL019-... LP-019-1-SL025-...		19 mm 25 mm	● ●	○	○	○				32 32		68,5 73,5	35 40	32,5 32,5	180 190	
Stecknippel 	Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde, Innengewinde nach DIN ISO 228	G 3/4 G 1	●	●	●	○										
			●	●	●	○										
Schlauchanschluss 	LP-019-1-SL019-... LP-019-1-SL025-...	19 mm 25 mm	●	○	○	○				32 32		68,5 73,5	35 40	32,5 32,5	180 190	
			●	●	●	○										