



MONTAGECLIP FEDER FUER BASIC PANEL 1ST GENERATION
 AB 4" AUSSER 4" COLOR, COMFORT PANEL 7"...12", TP 177 4",
 TP/OP 277 6",MP 177, MP 277, MP377, THIN CLIENT, IPC277D 7"
 - 12", BLECHSTAERKE 1 ... 4 MM MENGE: SIEHE TECHNISCHE
 DATEN

Produkttyp-Bezeichnung	
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Portraitformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
Mechanik/Material	
Gehäuseart (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja
Maße	
Breite	20 mm
Höhe	35 mm
Dicke	20 mm

Gewichte	
ohne Verpackung	8 g; pro Stück
Lieferumfang	
Liefereinheit in Stück	20
Sonstiges	
Hinweis:	TP177-4", TP/OP 277-6", MP177-6, MP277-10" T, MP277-8", MP277-8"T, MP277-10"K, MP377 12-19", TC 10", TC 15", KTP400 Basic mono, KTP600, KTP1000, KTP1500, KP700-Comfort, TP700-Comfort, KP900-Comfort, TP900-Comfort, KP1200-Comfort, TP1200-Comfort und IPC 277D 7, 9, 12"
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6642-0BD01-3AX0
• Produkt 2	6AV6643-0AA01-1AX0
• Produkt 3	6AV6643-0BA01-1AX0
• Produkt 4	6AV6643-7BA00-*
• Produkt 5	6AV6642-0EA01-3AX0
• Produkt 6	6AV6643-0D*
• Produkt 7	6AV6643-0C*
• Produkt 8	6AV6643-0ED01-2AX0
• Produkt 9	6AV6643-7CD00*
• Produkt 10	6AV6643-7DD00-*
• Produkt 11	6AV6644-*
• Produkt 12	6AV6647-0AA11-3AX0
• Produkt 13	6AV6647-0AB11-3AX0
• Produkt 14	6AV6647-0AC11-3AX0
• Produkt 15	6AV6647-0AD11-3AX0
• Produkt 16	6AV6647-0AE11-3AX0
• Produkt 17	6AV6647-0AF11-3AX0
• Produkt 18	6AV2124-1GC01-0AX0
• Produkt 19	6AV2124-0GC01-0AX0
• Produkt 20	6AV2124-1JC01-0AX0
letzte Änderung:	12.03.2015