



Leírás:

Sarokcsap 1/2"-os külső menettel, a folyadékok hordókból és kannákból való ellenőrzött leengedéséhez, natúr színben

- törésálló, élelmiszeripari polietilénből, egycsöves csővégcsatlakozóval
- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- d1= R 1/2" átmérőjű csőmenettel
- max. 1,5 bar nyomásig nyomásálló
- -20 °C és +70 °C között hőmérsékletálló
- kifolyási sebesség > 3,0 l/min
- levegőztető és tömítés nélkül
- csővég külső átmérője d4= 13 mm, ill. 1/2" (csatlakozó rész)
- h2 = 33 mm
- h3 = 52 mm

Információk:

Cikk

Cikkszám	523800
GTIN	4007228523805
Vámtarifa	39174000
Csomagolási egység (PU)	5

szín	természetes
Súly (kg)	0,04

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	5
M x S x M (mm)	515 x 297 x 314

KE bruttó tömege, kg	0,2
----------------------	------------

Paletta

Dobozok száma	36
Rétegek száma	6
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 2,034

Kartonok száma rétegenként	6
Súly (kg)	236,0