



## Beschrijving:

Aflaatkranen ECO voorzien van buitenschroefdraad van 3/4" voor het gecontroleerde afdalen van vloeistoffen uit vaten en jerrycans, natuurlijke kleur

- uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen met tuitaanluiting voor een slang
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- met schroefdraad R 3/4"
- natuurlijke kleur met witte PE-schuimafdichting
- zonder ventilatie
- drukbestendig tot max. 0,4 bar
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- Uitloopsnelheid > 1,5 l/min
- Tuit buiten-Ø = 19 mm resp. 3/4" (bevestigingsbereik)

## Informatie:

### Artikel

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Artikelnummer           | <b>560000</b>        |
| GTIN                    | <b>4007228560008</b> |
| Douanetarief            | <b>39174000</b>      |
| Verpakkingseenheid (PU) | <b>5</b>             |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Kleur        | <b>natuurlijk</b> |
| Gewicht (kg) | <b>0,03</b>       |

### Buitenverpakking

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Inhoud in stukken | <b>5</b>               |
| D x B x H (mm)    | <b>515 x 297 x 314</b> |

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Brutogewicht VE kg | <b>0,15</b> |
|--------------------|-------------|

### Pallet

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Aantal kartonnen | <b>36</b>                |
| Aantal lagen     | <b>6</b>                 |
| D x B x H (m)    | <b>1,2 x 0,8 x 2,034</b> |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Kartonnen dozen per laag | <b>6</b>    |
| Gewicht (kg)             | <b>74,0</b> |