

Artikelnummer: 72985

Kurzbeschreibung: Ratschenzurrurt, 35 mm, einteilig, 6 m

Langbeschreibung: Ratschenzurrurt, einteilig, 35 mm breit: 35 mm Bandbreite 1000 daN zul. Zugkraft direkt, 2000 daN in der Umreifung, STF 260 daN Standardfarbe Orange Länge: 6 Meter Zurrurte nach DIN EN 12195-2, VDI 2700 ff oberflächenschonender Transport auch von empfindlichen Gütern Gurtband aus 100% Polyester Temperaturbeständigkeit: - 40 bis + 100- GradC chromatierte Spann- und Verbindungselemente gute Chemikalienbeständigkeit gegen Säuren mit GS-Zeichen

EAN/GTIN: 4020749102052

