

ZARGES

Maschinentritt

Z600

Podest Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 577 x 350 mm, 5 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium



Artikelnummer: 139297



ZARGES Maschinentritt Z600




Maschinentritt

- Podest Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 577 x 350 mm
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 1 m
- 5 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Stufentiefe 200 mm
- Höhe x Breite 1000 x 730 mm
- aus Aluminium
- Stufen-Holm-Verbindung verschweißt
- Sichere Anwendung durch versteiftes Podest mit Querstrebe
- Rutschhemmende Fußkappen
- Gewicht 13,5 kg

Technische Details

Steigtechnik	Maschinentritt	Breite	730 mm
Material	Aluminium	Tiefe	1350 mm
Nutzung	einseitig	klappbar	nein
Höhe Podest	1000 mm	fahrbar	nein
Breite Podest	577 mm	Handlauf	als Zubehör (nicht enthalten)
Tiefe Podest	350 mm	Sprossen-/Holmverbindung	verschweißt
Tiefe Stufen	200 mm	Sicherheitsausstattung Leiter	versteiftes Podest mit Querstrebe
Stufen Anzahl	5	Sicherheitsbügel	nein
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Ablageschale	nein
Arbeitshöhe	1 m	Unterbau	Rutschhemmende Fußkappen
Höhe	1000 mm	Gewicht	13,5 kg

Zubehör

139298		Rollensatz für Maschinentritt, aus Kunststoff
139299		Fußplatte für Maschinentritt, aus Kunststoff / Stahl, verzinkt
139300		Handlauf für Maschinentritt, aus Aluminium