

Rollcart Rollplatte

Traglast 800 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm, Plattform aus MDF in Buche, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 404944



Rollcart Rollplatte

Traglast 800 kg

Rollplatte

- Traglast 800 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- Plattform aus MDF in Buche
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	Vollgummi
Wagentyp	Rollplatte	Material	Stahl
Traglast	800 kg	Material Verarbeitung	verschweißt
Aufbauten	keine	Euronorm	nein
Ladeflächenlänge	1000 mm	Wagen Ausstattung	ohne Ausstattung
Ladeflächenbreite	700 mm	Lenkstange	nein
Material Plattform	MDF	Radanordnung	rechteckig
Farbe Plattform	Buche	Oberfläche	pulverbeschichtet
Länge	1000 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Breite	700 mm	Gewicht	41 kg

Zubehör

404950



Heberoller für Rollplatte, Traglast 800 kg, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Räder, mit Vollgummi-Bereifung