

C+P

## Sichtfenster- Schiebetürenschränk ERGO

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1600 x 500 mm, 8 Ebene(n) mit Stahlboden, mit Mitteltrennwand, verschließbar mit Druckzylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit Einbrennlackierung, Front mit Einbrennlackierung

Artikelnummer: 532127

# ERGO



## C+P Werkzeug- und Materialschrank ERGO

### mit Sichtfenster-Schiebetüren

Sichtfenster-Schiebetürenschränk



- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1600 x 500 mm
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Stahlblechkonstruktion
- Schiebetür mit Sichtfenster
- Sichtfenster aus 3 mm starkem Acrylglas
- leiser Lauf durch Kunststoffschienen und kugelgelagerten Spezialrollen
- 8 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 70 kg
- Im Raster von 15 mm verstellbar
- mit Mitteltrennwand

- mit Bügelgriff
- verschließbar mit Druckzylinderschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit Einbrennlackierung
- Front mit Einbrennlackierung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie




## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Druckzylinderschloss
Schranktyp	Werkstattschrank	Unterbau	Sockel
Türtyp	Schiebetür mit Sichtfenster	Material	Stahlblech
Höhe	1950 mm	Höhenverstellraster Ebene	15 mm
Breite	1600 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Tiefe	500 mm	Mitteltrennwand	ja
Schrank Ausstattung	Böden	Griff	Bügelgriff
Böden / Ebenen Anzahl	8 Stück	abschließbar	ja
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	fahrbar	nein
Traglast Fachboden	70 kg	Zertifizierung	GS // TÜV
elektrisch leitend	nein	Garantie	5 Jahre
Oberfläche Korpus	einbrennlackiert	Gewicht	117,08 kg
Oberfläche Front	einbrennlackiert		

## Zubehör

230287		PIN-Code-Schloss, Bedienung über PIN-Code, 4 - 8-stelliger Code, optische Funktionsrückmeldung (rot/grün), Spannungsversorgung über Batterie 2 x AA alkaline, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
532129		Stahlboden für Sichtfenster-Schiebetürenschränk, Breite x Tiefe 1600 x 500 mm, Traglast 70 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Dazu passt auch ...

146393		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
664077		Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung