

Reflektorlampe R63 63x100mm, E27 230V 60W

Artikel-Nr. 41570



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	60 W
Lampenspannung:	230 - 230 V
Sockel:	E27
Ausstrahlungswinkel:	30 °
Reflektorart:	Flood
Reflektorfarbe:	Silber
Lichtstärke:	530 cd
Farbe:	ohne
Durchmesser:	63 mm
Gesamtlänge:	100 mm
Spezielle Anwendung:	sonstige
Cool Beam:	Nein
Neodym-Lampe:	Nein

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Reflektorlampe R63 63x100mm Reflektorlampe R63, E27. Durch speziellen Aufbau des Reflektors mehr Licht in Abstrahlrichtung. Klares, gerichtetes Licht setzt Akzente bei der Ausleuchtung von großen Räumen, gezielter Beleuchtung einzelner Objekte. Die Lampe ist universell einsetzbar in Strahlern und Leuchten, Wohnräumen, Gastronomie und Schaufenstern, für den öffentlichen und privaten Bereich. Sie strahlt ein gleichmäßiges, hochwertiges Licht ab.

Energieeffizienzklasse: E
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 60
 Quecksilbergehalt (mg): 0
 Schaltzyklen: 4000
 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
 Farbwiedergabeindex (Ra): 100
 Lichtstromerhalt: 85
 Power-Faktor: 1
 Lebensdauer (h): 1000

Letzte Aktualisierung am: 10.03.2015 09:11:47

