

Artikelnummer: 132118

Kurzbeschreibung: Chemikalienschrank, Flügeltür m. Glasausschnitt, 2 Böden, 1055x520x1105 mm, resdagrün

Langbeschreibung: Chemikalienschrank, Flügeltür m. Glasausschnitt, 2 Böden, B 1055 x T 520 x H 1105 mm: Zur vorschriftsmässigen Lagerung von wassergefährdenden, nicht entzündbarer Flüssigkeiten und Giftstoffen in Arbeitsräumen ausgestattet mit im Raster von 25 mm höhenverstellbaren Fachböden optimale natürliche Belüftung durch Lüftungsgitter in Bodennähe. Alle Schrankmodelle sind vorbereitet für den Anschluss an eine technische Entlüftung, optional mit passendem Entlüftungsaufsatz lieferbar Lieferbar in

7 verschiedenen Türfarben Flügeltür geschlossen Glasausschnitt (Tür) 2 Einlegeböden, lackiert, Lochblecheinsatz und Bodenauffangwanne, verzinkt Zylinderschloss im Drehgriff integriert Robuste Konstruktion mit hochwertiger Strukturlackierung Integrierte Stellfüsse für einfaches Ausrichten Natürliche Belüftung im Bodenbereich Entscheiden Sie, wie Ihr Sicherheitsschrank aussehen soll. Lichtgrau (RAL 7035) Sicherheitsgelb (RAL 1004) Verkehrsrot (RAL 3020) Enzianblau (RAL 5010) Resadagrün (RAL 6011) Reinweiss (RAL 9010) Silber Korpusfarbe: Anthrazitgrau (RAL 7016)



EAN/GTIN: 4054923048669