

Artikelnummer: 153657

Kurzbeschreibung: Schwerlastschrank, Stahlblech, Maße B 950 x T 600 x H 1180 mm

Langbeschreibung: Schwerlastschrank, Stahlblech, Maße B 950 x T 600 x H 1180 mm: Der Schwerlastschrank besteht aus pulverbeschichtetem Stahlblech und hat eine Umrahmung mit Gummi. Der Schwerlastschrank hat eine Doppelflügeltür und ist abschließbar. Eine Tragkraft von bis zu 800 kg bietet dieser Schwerlastschrank. Ausgestattet mit einer Doppelflügeltür mit Schubstangen-Verschluss und einer Zwei-Punkt-Türverriegelung unten und oben ist der Schwerlastschrank mit einem Zylinderschloss abschließbar. Der aus pulverbeschichtetem



Stahlblech gefertigte Schwerlastschrank ist mit Gummi umrahmt. Im Inneren des Schrankes befinden sich zwei Fachböden (Schrägböden), 1 Sockelboden und eine Schublade sowie eine Lochplatte für Werkzeughalter. Bei gleichmäßig verteilter Last tragen die Böden je 40 kg und die Schublade 50 kg. Dabei lässt sich die Schublade mit Blech- oder Kunststofftrennwänden unterteilen. Weitere Details: Pulverbeschichtetes Stahlblech Doppelflügeltür mit Schubstangen-Verschluss Zwei-Punkt-Türverriegelung unten und oben Stahlumrahmung mit Gummi, zur Ablage von Gegenständen H 30 mm Lochplatte für Werkzeughalter Die Schublade ermöglicht den Einbau von Blech- oder Kunststofftrennwänden Zylinderschloss Anzahl Böden: 2 Schrägböden, 1 Sockelboden Anzahl Schubladen: 1 Traglast gesamt: 800 kg Traglast Schublade: 50 kg Traglast Fachboden: 40 kg Farbe: lichtgrau (RAL 7035), lichtblau (RAL 5012) Farbe Korpus: lichtgrau (RAL 7035) Farbe Sockel: lichtgrau (RAL 7035) Farbe Tür: lichtblau (RAL 5012) Anlieferung: montiert Maße: B 950 x T 600 x H 1180 mm Gewicht: 103 kg