

T-gleufbouten · DIN 787

23030.0205



Productbeschrijving

De T-gleufbouten, de moeren DIN 6330 (EH 23070.) en schijven DIN 6340 (EH 23060.) maken de opspanbouten compleet.
Deze T-bouten kenmerken zich door de gerolde draad.

Materiaal

- temperstaal, zwart, koudvervormd, T-bout geleiding gefreesd

Meer informatie

Opmerkingen

Speciale uitvoeringen op aanvraag.

Verwijzingen

Aandraaimomenten en sterktes, zie appendix - Technische gegevens -

Overige producten

- As / Vlakke sluitringen, DIN 6340 veredeld
- Zeskantmoeren, DIN 6330 (hoogte 1,5 d)

Tekening



Bestelinformatie

Nominale gleufmaat [mm]	Afmetingen [mm]						[g]	Artikelnr. ¹⁾
	d	l	a	b	e	k		
20	M20	100	19,6	65	32	12	320	23030.0205

¹⁾ Afmetingen zijn niet in de DIN vastgelegd.

Toepassingsvoorbeeld





Voldoet

Conform RoHS

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 14.06.2023.

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als "conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."