

Elementi di regolazione dell'altezza

25120.0014




Descrizione prodotto

Per il livellamento di macchine e impianti. L'aggiustamento verticale dei livellatori autobloccanti è facilitato dalla filettatura a passo fine con finecorsa di sicurezza. Tutti gli elementi hanno un foro passante centrale per il fissaggio. Un blocco meccanico limita l'altezza massima.

Materiale

- Acciaio da bonifica, zincato, cromatato

Disegno




Caratteristiche

Dimensioni		Corsa l_3 [mm]	Per vite [mm]	Carico solo statico max. [kN]	Carico ammesso max. [kN]	[g]	Codice			
d_1	d_2							d_3	l_1	l_2
9	32	M20 x 1	18	23	5	M8	65	48	86	25120.0014

Accessori

	Per livellatori grandezza d_2 [mm]	Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A [mm]	[g]	Codice
Chiavi a settore per la regolazione verticale				
	32	30 - 32	46	25120.0982

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 14.06.2023.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.