

**Serie 6, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm,
Edelstahl (mit Antifingerprint)
KGE398IBP**



Sonderzubehör

- KSZ10030 Flaschenablage
- KSZ10010 Snackbox

**Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh
0 °C Box: hält Frisches länger frisch.**

- **VitaFresh:** hält Lebensmittel in luft- und temperaturkontrollierten Schubladen bei nahe 0 °C länger frisch.
- **LED-Beleuchtung:** So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.
- **Easy Access Shelf:** schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- **Low Frost:** weniger Eisbildung, weniger Abtauen – spart Arbeit und ist energieeffizient.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	B
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):	119 kWh/annum
Volumen der Tiefkühlfächer:	94 l
Volumen der Kaltlagerfächer:	249 l
Geräuschwert:	38 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Freistehend
Dekorrahmen/ - platte:	Möglich mit Zubehör
Höhe:	2010 mm
Gerätebreite:	600 mm
Gerätetiefe:	650 mm
Nettogewicht:	86.7 kg
Anschlusswert:	90 W
Absicherung:	10 A
Türanschlag:	Rechts wechselbar
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50 Hz
Länge Anschlusskabel:	240.0 cm
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Nein
Gerätetyp:	Freistehend



Serie 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, Edelstahl (mit Antifingerprint) KGE398IBP

Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh 0 °C Box: hält Frisches länger frisch.

- Edelstahl mit Anti-Fingerprint
- Kühl-/Gefrier-Kombination

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: B
- Nutzinhalt gesamt: 343 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 94 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 18 h

Design

- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung
- Super-Taste: SuperKühlen
- Abtau-Automatik

Kühlteil

- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh 0 °C Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierenteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefriererraums
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage

Länderspezifische Optionen


- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter

Sonderzubehör

Umwelt und Sicherheit

Montage

**Serie 6, Freistehende
Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm,
Edelstahl (mit Antifingerprint)
KGE398IBP**



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beschreibung

a Höhe
b Breite
c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
d Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
e Breite bei 90° geöffneter Tür
f Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblen Distanzstück

Maße in mm