

## Steckschlüssel- & Bit-Satz, 130-teilig

- in einer Kunststoffbox
- aus Chrom-Vanadium-Stahl
- mit 6,3 mm (1/4") Antrieb
- Maße: (B)150 x (T)255 x (H)50 mm
- Farbe: silber / grün / schwarz

### Inhalt:

- 1x Umschaltknarre, 72 Zähne
- 1x Verlängerung, 50 mm
- 1x Schraubgriff
- 1x T-Gleitgriff
- 13x Steckschlüsseleinsätze: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
- 7x Innensechskantschlüssel: 1,27 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 mm
- 1x Hakenschrauber
- 1x Bitadapter
- 2x Bit Kreuz, 50 mm: PH1 / PH2
- 2x Bit Schlitz, 50 mm: 4 / 6 mm
- 11x Bit Kreuz, 25 mm: 2x PH0 / 2x PH1 / 4x PH2 / 2x PH3
- 9x Bit Schlitz, 25 mm: 3 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 8 mm
- 10x Bit Pozidriv: 2x PZ0 / 2x PZ1 / 4x PZ2 / 2x PZ3
- 10x Bit T-Profil: T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T35 / T40 / T45
- 10x Bit Innensechskant, Zoll: 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64 / 1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4
- 9x Bit T-Profil-Safety: T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T35 / T40
- 6x Bit Innensechskant-Safety, Zoll: 5/64 / 3/32 / 7/64 / 1/8 / 9/64 / 5/32
- 4x Bit für Sicherheits-Spanner: 4 / 6 / 8 / 10
- 4x Bit für 3-Flügelschrauben: 1 / 2 / 3 / 4
- 3x Klammerbits: C1 / C2 / C3
- 9x Bit Innensechskant, metrisch: 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 mm
- 6x Bit Innensechskant-Safety, metrisch: 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm
- 4x Bit Innenvierkant: S0 / S1 / S2 / S3
- 3x Bit für 4-Flügelschrauben: 6 / 8 / 10
- 3x Bit für Innenvielzahnschrauben: 5 / 6 / 8

### Anwendungsbeispiele:

- zum Lösen und Festziehen von Schrauben



Steckschlüssel- & Bit-Satz, 130-teilig

Produkt	Ausführung	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Steckschlüssel- & Bit-Satz	130-teilig	M29166	11600338