

## chariot avec barre de poussée en acier inoxydable

force 200 kg, plateau longueur x largeur 800 x 550 mm, plateforme en acier inoxydable, plateforme plein, châssis en argent, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes à frein, 2 roulettes avec freins



Numéro d'article: 272272

chariot avec barre de poussée en acier inoxydable







- force 200 kg
- plateau longueur x largeur 800 x 550 mm
- hauteur de charge 217 mm
- hauteur x longueur x largeur 905 x 880 x 575 mm
- structure en acier inoxydable
- plateforme en acier inoxydable
- plateforme plein
- châssis en argent
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes à frein, 2 roulettes avec freins
- 5 années de garantie

### Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	rabattable	non
type de chariot	chariots à dossier	bordure de sécurité	non
type de chariot à dossier	chariot avec barre de poussée	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes à frein
charge	200 kg	équipement roue	2 roulettes avec freins
hauteur de charge	217 mm	Diamètre de roue	125 mm
longueur de plateau	800 mm	disposition des roues	rectangulaire

largeur de plateau	550 mm	hauteur	905 mm
Structure de la plateforme	plein	longueur	880 mm
matériau de plateforme	acier inoxydable	largeur	575 mm
rehausses	aucune	couleur	argent
emboîtable	non	garantie	5 années
matériau	acier inoxydable		1 pièce
nombre de plateaux	1 pièce	Poids	13 kg

## Cela s'adapte aussi ...

219586		kit de tasses à cappuccino, kit comprenant : 2 verres sans anses, en verre calorifuge, capacité par tasse 250 ml
219597		kit de tasses à expresso, kit comprenant : 2 tasses, 2 supports, en céramique mat en beige clair, capacité par tasse 50 ml
222830		essuie-tout, en Tissue avec surface gaufrée, 2 couches, feuille longueur x largeur 240 x 230 mm
501597		kit de chariot de lavage, 2x17 l seau ROUGE/BLEU, support à franges, presse d'essorage, 10 balais à franges, manche, structure en plastique, 4 roulettes pivotantes
501943		bac porte-couverts pour chariot à plateaux, hauteur x longueur x largeur 203 x 176 x 325 mm, à accrocher, en acier inoxydable
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois