


Matador Brouette électrique

capacité 90 l, hauteur x largeur x profondeur 870 x 625 x 1430 mm, Benne en polyéthylène haute pression coloris rouge, structure en aluminium, roue avec bandage polyuréthane sur jante acier inoxydable

Numéro d'article: 274152



matador
WORK - TOOLS - EQUIPMENT



Brouette électrique






- capacité 90 l
- force 200 kg
- hauteur x largeur x profondeur 870 x 625 x 1430 mm
- Ø de roue 400 mm
- rehausses : Benne
- Benne en polyéthylène haute pression coloris rouge
- structure en aluminium
- Grande stabilité assurée par l'insert annulaire en acier massif
- roue avec bandage polyuréthane sur jante acier inoxydable
- alimentation électrique par pile au lithium-ion 36V/10,5 Ah
- Puissance du moteur 600 W



Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	poignée	poignées
type de diabie de manutention	brouette	rehausse	Benne
capacité	90 l	alimentation	pile au lithium-ion 36V/10,5 Ah
charge	200 kg	puissance du moteur	600 W
hauteur	870 mm	Durée de charge	3 h
largeur	625 mm	rabattable	non
profondeur	1430 mm	Compartment de rangement matéri	polyéthylène haute pression
pneumatique	polyuréthane	Coloris compartiment de rangement	rouge
Diamètre de roue	400 mm	matériau	aluminium
largeur de roue	130 mm	stabilité / raidissement / renfo	Insert annulaire en acier pour benne
matériau de jante	acier inoxydable	Type d'appareil DEEE	gros appareil CAT 4
poignée de sécurité	non	Poids	26,6 kg

Cela s'adapte aussi ...

221212		casque de protection, pour 510 - 610 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
221284		gant de travail, en lin/cuir de bœuf, dos de main en lin, anti-rupture, taille unique
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute
526204		pelle polyvalente, pelle en polypropylène, Largeur de travail 250 mm