

## Kappes caillebotis industriel ErgoPlus®

pour pièces humides, longueur x largeur 5 m x 800 mm, en rails en plastique avec surface gaufrée en rouge

rouleau(x) 5 m

Numéro d'article: 401797

**KAPPES**



## Kappes Caillebotis pour milieu humide ErgoPlus® en lames en plastique entièrement élastiques

caillebotis industriel





- pour pièces humides
- rouleau
- longueur x largeur 5 m x 800 mm
- épaisseur 11 mm
- en rails en plastique avec surface gaufrée en rouge
- résistance la température -5 à +60 °C
- résistant contre les produits chimiques
- fonction anti-dérapante R10 contrôlée selon DIN 51097

### Détails techniques

équipement du poste de travail	revêtement de sol	résistance à la température	-5 à +60 °C
revêtement de sol	caillebotis industriel	résistance	produits chimiques
convient pour (secteurs)	pièces humides	matériau	rails en plastique

confection	rouleau	couleur	rouge
hauteur	11 mm	surface de revêtement de sol	gaufré
largeur	800 mm	norme	fonction anti-dérapante R10 contrôlée selon DIN 51097
longueur	5 m	Poids	24,5 kg

## Cela s'adapte aussi ...

504400		distributeur de pansements, remplissage : 2 x 45 pansements hydrofuges, hauteur x largeur 135 x 230 mm, boîtier en plastique en vert
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois
528713		établi, hauteur x largeur x profondeur 840 x 2000 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 tiroirs, 2 armoires, 1/2 tablette, verrouillable avec serrure à cylindre, châssis avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL5010 bleu gentiane