

## rayonnage en acier inoxydable - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 1800  
x 775 x 500 mm, charge max. par  
tablette 150 kg, 4 niveaux avec tôle  
ajourée en acier inoxydable,  
utilisation unilatéral - conçu pour un  
montage mural



Numéro d'article: 522844



## Rayonnage sans boulons pour denrées alimentaires

### Rayonnage suivant

- Pour les exigences les plus élevées en matière d'hygiène, facile à entretenir et résistant aux intempéries
- Toutes les parties du rayonnage sont en acier inoxydable 1.4301

Tablettes :

- Connecteurs d'angle pour transformer le rayonnage suivant en version 90° (charge max./tablette -30 %)
- Avec tablettes ajourées

Montants :

- Pieds réglables en hauteur, embouts de fermeture supérieurs

À noter :

que pour chaque ensemble de 3 rayonnages, un croisillon supplémentaire est nécessaire.

Livraison :

- Rayonnage suivant avec 1 échelle, nombre de tablettes voir tableau

Accessoires (à commander séparément) :

- Des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- Croisillon supplémentaire

Label GS - Certification TÜV

Norme/Directive/Ordonnance :

Pour votre sécurité !

- Conform. à DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à 4 fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)


Instruction de montage :

- Montage simple et rapide sans outils grâce aux raccords emboîtables

## Détails techniques

type de meuble	rayonnage	largeur de compartiment	750 mm
type de rayonnage	rayonnage pour denrées alimentaires	profondeur de compartiment	440 mm
rayonnage modulaire	système emboîtable	utilisation	unilatéral
champ de rayonnage	rayonnage suivant	équipement rayonnage	tablettes
convient pour (secteurs)	secteurs alimentaires et hygiéniques	rayonnage fonction	transformation en rayonnage d'angle
matériau	acier inoxydable 1.4301	équipement montant	cache supérieurs
hauteur	1800 mm	alignement angle d'installation	droit
largeur	775 mm	exécution couleur	acier inoxydable
profondeur	500 mm	soubassement	pieds de réglage de hauteur
charge maxi par tablette	150 kg	volume de livraison	rayonnage suivant avec 1 échelle et plateaux conf. à l'offre
charge maxi par élément	1200 kg	livraison	démonté
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	certification	GS
type de soubassement	tôle ajourée en acier inoxydable	Poids	18,2 kg
tablette réglable au pas	150 mm		

## Accessoires

522866		rayonnage en acier inoxydable - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 1800 x 975 x 500 mm, charge max. par tablette 150 kg, 4 niveaux avec tôle ajourée en acier inoxydable, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
523075		largeur x profondeur 750 x 440 mm, pour une charge max./tabl. de 150 kg
523122		contrefiche diagonale pour rayonnage sans boulons, tous les trois éléments suivants

## Cela s'adapte aussi ...

324647		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune
526019		système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique
763239		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, parois plein, tablettes plein avec renfort grâce à rainures de renfort