


## Miltex tapis grattant Step In

convient pour extérieur, longueur x largeur 860 x 570 mm, surface de roulement en LDPE coloris gris foncé

Numéro d'article: 528591



## Miltex Tapis grattant Step In

### pour intérieur et extérieur

tapis grattant

- convient pour extérieur
- Convient pour espaces exposés aux intempéries extrêmes
- module extensible
- longueur x largeur 860 x 570 mm
- surface de roulement en LDPE coloris gris foncé
- dossier en LDPE
- résistance la température -40 à +55 °C
- résistant contre le sel de déneigement et les rayons UV
- écoulement de l'eau dans la partie inférieure

## Détails techniques

équipement du poste de travail	revêtement de sol	forme	angulaire
revêtement de sol	tapis grattant	résistance à la température	-40 à +55 °C
lieu d'utilisation	extérieur	résistance	contre le sel de déneigement et les rayons UV
convient pour (secteurs)	espaces exposés aux intempéries extrêmes	équipement revêtement de sol	écoulement de l'eau dans la partie inférieure

confection	module extensible	matériau de surface de roulement	LDPE
hauteur	17 mm	matériau de dossier	LDPE
longueur	860 mm	couleur	gris foncé
largeur	570 mm	Poids	1,3 kg

## Cela s'adapte aussi ...

141643		porte-parapluies, hauteur x diamètre 385 x 210 mm, en acier inoxydable mat, structure de la paroi perforé
141723		présentoir, hauteur x largeur x profondeur 1750 x 300 x 300 mm, Convient pour 4 x DIN A4, tablettes avec vitres acryliques, 4 plateau(x) en tôle d'acier coloris argent, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures anthracite
509138		porte-affiche, hauteur 730 mm, 1 cadre, cadre en aluminium, structure en aluminium anodisé argent
527161		portemanteau, hauteur x diamètre 1750 x 390 mm, 5 patères à chapeaux et 8 crochets portemanteaux, porte-parapluies avec égouttoir, En acier, pied en plastique, avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en aluminium-argenté