


Steckdosenleitung KMEB-2-230-2,5

Teilenummer: 174846

FESTO

vorkonfektioniert, für MEBH-, MOEBH-Ventile und N2-Magnete.



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsart | auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5 |
| Einbaulage | beliebig |
| Produktgewicht | 200 g |
| Elektrischer Anschluss | Dose gewinkelt nach DIN EN 175301-803 Anschlussbild Form C nach EN 175301-803 4-polig |
| Nennbetriebsspannung AC | 230 V |
| Schutzleiteranschluss | vorhanden |
| Kabellänge | 2,5 m |
| Kabeldurchmesser | 6,2 mm |
| Kabelaufbau | 3x0,75 |
| Schutzart | IP65 nach IEC 60529 |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 80 °C |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-RoHS-RL |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Kabelmantel | TPE-U(PUR) |
| Werkstoff Gehäuse | PA POM |
| Werkstoff Steckkontakte | Bronze |