

Feuille de données du produit



Article N°: 11050 Diable pour appareils

Equipements de manutention



Ensemble mécano-soudé en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Tout spécialement conçu pour le transport d'appareils lourds sur sols plats et surtout sur escaliers. Tablier muni de protection caoutchouc, bavette avec revêtement antidérapant. Poignée réglable en hauteur et pouvant pivoter à 180° permettant de la positionner selon les besoins. Sangle permettant d'arrimer les charges et brancard. Roues d'appui à bandage caoutchouc Ø 160 x 40 mm non traçantes, 2 roues gonflables Ø 300 x 105 mm et 2 roues en étoile à 3 branches à bandage caoutchouc Ø 160 x 40 mm.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	400
Largeur bavette (mm)	550
Prof. bavette (mm)	190
Largeur totale (mm)	700
Hauteur totale (mm)	1300
Type de pneu	Gonflables
Roues (mm)	300 x 100
Poids (kg)	56
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976010502