

Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 2842 Chariot caisse en tôle



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. Chariot entièrement en tôle d'acier. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

Détails techniques:



Charge totale (kg)	600
Longueur de surface utile (mm)	1000
Largeur de surface utile (mm)	700
Hauteur de zone de chargement (mm)	806
Longueur totale (mm)	1130
Largeur totale (mm)	725
Hauteur totale (mm)	1069
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	200 x 40
Configuration	Stahlblech
Poids (kg)	83
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976028422