

Feuille de données du produit



Article N°: 4022V Char à bras léger

Equipements de manutention



En tube d'acier soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. plateau en contreplaqué hydrofuge, avec 2 ridelles petits côtés hauteur 300 mm, châssis en tube d'acier. Essieu avec timon et poignée. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Poignée sécurisée avec revêtement souple remontant automatiquement en position verticale. Blocage automatique de l'essieu avant, conformément à la Norme EN 1757-3.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	500
Longueur de surface utile (mm)	1200
Largeur de surface utile (mm)	700
Hauteur de zone de chargement (mm)	303
Longueur totale (mm)	1472
Largeur totale (mm)	709
Hauteur totale (mm)	1192
Type de pneu	Caoutchouc
Roues (mm)	250 x 60
Configuration	mit Bordwänden
Poids (kg)	45
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976840222