

FHF 56 Tiefkühlschrank weiß

Steckerfertige energiesparender Volltürkühlschrank in weiß mit eingeschäumten Verdampfer. Hygienische Reinigung durch fugenlosen Innenkorpus inkl. leicht herausnehmbarem Einsatz. Tür mit horizontaler Griffleiste, Magnettürdichtung servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Kompressor sehr laufruhig und geräuscharm. Manueller Thermostat hinten am Gerät angebracht. Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotels, Motels und Catering.

Artikel-Nr.: 70033
GTIN: 5704704013643



Produktvorteile:

- Volltürkühlschrank
- Stahlblech weiß, pulverbeschichtet
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter weiß
- Laufruhiger und geräuscharmer Kompressor
- Eingeschäumter Verdampfer
- Außenhautkondensator
- Manuelles Thermostat
- Stille Kühlung
- Volltür mit horizontaler Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetdichtung

Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühlschrank
Produktgruppe	A
Herstellerkennung	SFS 56 W
Abmessungen außen:	
Breite	479 mm
Tiefe	447 mm
Höhe	522 mm
Abmessungen innen:	
Breite	365 mm
Tiefe	350 mm
Höhe	395 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-6 °C
Temperaturbereich bis	-18 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Außenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,05 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	17 kg
SWS	Ja
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Kältemittelmenge 28 g

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	C
Luftschallemission	39 dB
Bruttoinhalt	39 l
Nutzzinhalt Tiefkühlung	38 l
4 Sterne Gefrierfach	Ja
Gefrierkapazität	2,6 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung	12 Std
Energieverbrauch im Jahr	187 kWh
Energieeffizienzklasse	F
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	124,7
Klimaklasse	SN-ST (+10 °C bis +38 °C UT)
EPREL Registrierungsnummer	364035
EU-Label Verordnung	2019/2016

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2019 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2016 für Energieverbrauchskennzeichnung Kühlgeräte, ausgenommen Weinlagerschränke



SCANDOMESTIC SFS 56 W



187 kWh/annum



38 L



39 dB

A B C D

9102/6102

Weitere Ansichten



[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de