



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 11050 Apparaten steekwagen



Zware apparaten steekwagen voor het transport van grote lasten zoals CV ketels op effen ondergronden, maar ook over trappen. Zeer stabiel gelast constructie van stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007. Rug met breed rubber bekleed, schep voorzien van antislip. Complete uitrusting met: grote luchtbanden 300x100 mm, naaf met rollager. Met trappenster elk met 3 streeploze wielen 160 x 40 mm. Luchtbanden en trappensterren op één as, afwisselend te gebruiken. Met steunwielen van streeploos rubber 160 x 40 mm. Daardoor is de wagen in horizontale stand moeiteloos te verrijden. Wielblokkering op de steunwielen, daardoor zijn de steunwielen bij afdaling op de trap als rem te gebruiken. Handgrepen in hoogte verstelbaar en 180° draaibaar. Daardoor kan de greeppositie voor ieder

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	400
Schepbreedte (mm)	550
Schepdiepte (mm)	190
Totale breedte (mm)	700
Totale hoogte (mm)	1300
Wielen	Lucht
Wielmaat (mm)	300 x 100
Gewicht (kg)	56
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976010502