

Artikelnummer: 150187

Kurzbeschreibung: Schubladenschrank DP04A, 8 Schübe

Langbeschreibung: Schubladenschrank DP04A:
Diese robusten Schubladenschränke gehören überall dort hin, wo wertvolle Werkzeuge, Ersatzteile und andere Materialien raumsparend, übersichtlich und griffbereit aufbewahrt sein wollen.

Innenmaße Schubladen: B 397 x T 555 mm
geschweißte, hochqualitative

Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet

Schubladen auf Rollenführung, Auszug 75%

Zylinderschloss zentral verschließbar jeder

Schubkasten bis 80 kg belastbar (bei gleichmäßig

verteilter Last) serienspezifische Auszugssperre

verhindert Herausziehen mehrerer Schubladen gleichzeitig, dadurch kein Kippen des Schrankes
Oberboden mit gerillter Gummiauflage und Rahmen mit Einsatzkästen oder mit Kunststoff- oder Metallrennwänden unterteilbar

Schrankkorpus lichtgrau, Schubkastenblende enzianblau

Maße: B 500 x T 700 x H 1350 mm Gewicht: 114,3 kg

Farbe: Lichtgrau/Enzianblau (7035/5010) 1 Schublade: Blendenhöhe: 60 mm, Nutzhöhe:

45 mm 2 Schubladen: Blendenhöhe: 90 mm, Nutzhöhe: 70 mm 1 Schublade:

Blendenhöhe: 120 mm, Nutzhöhe: 90 mm 1 Schublade: Blendenhöhe: 150 mm,

Nutzhöhe: 120 mm 1 Schublade: Blendenhöhe: 180 mm, Nutzhöhe: 130 mm 1

Schublade: Blendenhöhe: 210 mm, Nutzhöhe: 150 mm 1 Schublade: Blendenhöhe: 240

mm, Nutzhöhe: 195 mm



EAN/GTIN: 4250510828199