

Schlauchanschluß m. Überwurfmutter R1/2"

natur, R 1/2" x 10 mm, HD-PE

- sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien
- temperaturbeständig: -20°C bis +70°C
- mit Rohrgewinde \varnothing d3= R 1/2"
- Tülle Außen- \varnothing d1= 10 mm bzw. 3/8" (Aufsteckbereich)
- l = 46 mm



Best.einheit	Stück
Breite	0
Breite Karton	250
Breite Pal	0,8
Brutto Gewicht Pal Kg	188
brutto Kg	0,006
Bruttogewicht VE Kg	0,05
Btl in Karton	10
EAN	4007228705775
Farbe	natur
Gewicht VE	0,125
Hersteller	hünersdorff
Höhe	0
Höhe Karton	85
Höhe Pal	0,83
Kartons pro Lage	42
Lagen	8
Länge Karton	250
Länge Pal	1,2
Mindest.Best.	10
netto Kg	0,005
Stück / Lage	4200
Stück / Palette bzw Kiste	33600
Summe Kartons	336
Tiefe	46
VE	10
Volumen m3	0
Zolltarif	39174000