

Productinformatie

03 05 160

Kombitang

DIN ISO 5746

- Met grijpzones voor plat en rond materiaal, voor veelzijdig gebruik
- Met snijkanten voor zachte en harde draad
- Lange snijkanten voor dikke kabels
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 60 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen	
Artikel-nr.	03 05 160
EAN	4003773039518
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	222 g
Afmetingen	160 x 46 x 20 mm
Norm	DIN ISO 5746
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,1 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,0 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 10,0 mm
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	16,0 mm ²

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen