

## Productinformatie

# 37 23 125

## Grijptang

Voor fijnmechanica

DIN ISO 9655

- Precisietangen voor fijne montagewerkzaamheden bijv. in elektronica en fijne mechanica
- Voor grijpen, klemmen, buigen en justeren
- Punten precisiegeslepen
- Gladde grijpvlakken
- Kanten zorgvuldig ontbraamd
- Verzonken scharnier
- Platte, spitse bekken
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, oliegehard



### Algemeen

Artikel-nr.	37 23 125
EAN	4003773043645
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	72 g
Afmetingen	125 x 49 x 12 mm
Norm	DIN ISO 9655
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Bekdikte (scharnier) (D)	7,0 mm
Puntbreedte (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	2,0 mm
Beklengte (B)	27,0 mm
Kopbreedte (A)	12,5 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen