

Termékinformációk

37 41 125

Markoló fogó

Finommechanikához

DIN ISO 9655

- Precíziós fogók a legfinomabb szerelőmunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- Megragadáshoz, tartáshoz és hajlításhoz, valamint beszabályozáshoz
- Csúcsok precíziós köszörülésű
- Sima fogófelületek
- Az élek gondosan sorjátlanítva
- Behelyezett csukló
- Kerek, csúcsos pofák huzalszemek hajlításához
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett



Altalános	
Cikkszám	37 41 125
EAN	4003773035152
Fogó	feketére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	76 g
Méret	125 x 50 x 12 mm
Szabvány	DIN ISO 9655

Műszaki jellemzők	
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	8,0 mm
Csúcs szélessége (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	1,0 mm
Pofa hossza (B)	27,0 mm
Fejszélesség (A)	14,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk