

Productinformatie

87 03 250

KNIPEX Cobra®

Hightech-waterpomptang

DIN ISO 8976



- Instelling met een druk op de knop direct op het werkstuk
- De fijne verstelling maakt het mogelijk de tang aan te passen aan de meest uiteenlopende afmetingen van werkstukken; prettige stand van de handgrepen
- Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet van het werkstuk af en werkt krachtbesparend
- Grijpvlakken met speciaalgeharte tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: steeds weer een vaste grip dankzij hoge slijtvastheid
- Hoge stabiliteit dankzij dubbele geleiding
- Het scharnier is gemakkelijk te verstellen waarna een gegarandeerde verbinding tot stand komt
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

Algemeen

Artikel-nr.	87 03 250
EAN	4003773043805
Tang	verchroomd
Kop	verchroomd
Benen	met anti-slip kunststof bekleed
gewicht	335 g
Afmetingen	250 x 48 x 14 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Instelposities	25
Kapazität für Rohre (Zoll)	Ø 2
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	46 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 50 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



