



Allgemeine Informationen

Materialnummer	32567
Type	Wand- / Deckenleuchte
Produktsegment	Wohnraumleuchte
Thema	Light Express

Abmessungen

Artikel Höhe (in mm)	55
Artikel Breite (in mm)	145
Artikel Länge (in mm)	295
Nettogewicht (in kg)	0,71 Kilogramm

Material & Farbe

Gehäusematerial	Stahl
Gehäusefarbe	nickel-matt
Glas-/Schirmmaterial	Kunststoff
Glas-/Schirmfarbe	satiniert

Funktionalität

Schalterart	ohne Schalter
Funktion	LED nicht tauschbar
Batterie	Nein

Technische Informationen

Schutzart	IP20
Schutzklasse	1
Netzspannung	220-230V,50/60Hz
Betriebsspannung	220-230V,50/60Hz
Dimmbar	Nein
max. Wattage (1)	2X3,8W

Leuchtmittel 1

Fassungsart (1)	LED
Leuchtmitteltyp (1)	LED
Leuchtmittel	im Lieferumfang enthalten
Kelvin Gesamt	3000K
Lichtfarbe Gesamt	WARM WHITE
Nennlebensdauer (in h)	25000
Zahl der Schaltzyklen	15000
Energieeffizienzklasse (EEI)	E
Dimmbar	Nein
Info Tauschbarkeit LM/Platine/Driver	LED nicht tauschbar, kein Driver enthalten
Bemessungsleistung (0,1W Präzision)	3,8
Lichtfarbtoleranz (LED, SDCM)	<6

