

RAPIDLIFT

dolly



draagvermogen 2500 kg, laadvlak
lengte x breedte 210 x 100 mm,
platform met rubber laag, onderstel
gelakt in RAL2002 vermiljoen, 2
wielen



Artikelnummer: 141805



RAPIDLIFT Dollies voor zware lasten

Draagvermogen 2500 kg

dolly

- draagvermogen 2500 kg
- laadvlak lengte x breedte 210 x 100 mm
- steunplaat lengte x breedte 210 x 100 mm
- platform met rubber laag
- onderstel gelakt in RAL2002 vermiljoen
- staalconstructie, gelast
- 2 wielen
- wiel Ø 85 mm
- met nylon-banden op nylon-velg
- wielnaaf met kogellager

Technische details

transporttoestel	dolly	materiaal velg	nylon
type roller	dolly	wiellager	kogellager
draagvermogen	2500 kg	wielen aantal/soort	2 wielen
lengte steunplaat	210 mm	wiel-ø	85 mm
breedte steunplaat	100 mm	wielbreedte	90 mm
lengte laadvlak	210 mm	hoogte	100 mm

breedte laadvlak	100 mm	lengte	275 mm
oppervlak platform	met rubber laag	breedte	120 mm
materiaal	staal	oppervlak	gelakt
materiaal verwerking	gelast	kleur	vermiljoen // RAL2002
stuurstang	nee	gewicht	4 kg
banden	nylon		

Dit past ook bij ...

149735		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
215913		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat