

fetra chariots porte-outils

force 600 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, parois grillagées avec inclinaison 11°, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE

Numéro d'article: 151414



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY



fetra Chariot porte-outils

Force 600 kg

chariots porte-outils

- force 600 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- plateforme en MDF
- parois grillagées avec inclinaison 11°
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage TPE
- Ø de roue 200 mm
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- roulettes pivotantes avec freins
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
type de chariot	chariots porte-outils	Ø de roue	200 mm
matériau	acier	roulement	roulement rainuré à billes
matériau de finition	soudé	surface	finition peinture époxy
charge	600 kg	couleur	bleu brillant // RAL5007
longueur de plateau	1200 mm	poignée	2 pièce
largeur de plateau	800 mm	rehausses	parois grillagées avec inclinaison 11°
hauteur	1500 mm	utilisation	double face
matériau de plateforme	MDF	disposition des roues	rectangulaire
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes	garantie	10 années
pneumatique	TPE	Poids	90 kg

Accessoires

113302		porte-mandrin, longueur 300 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
117675		support de tubes, longueur 300 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
119136		support d'arbre, force 25 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, longueur 320 mm, écart entre ondulations 55 mm
119137		bac pour chariots porte-outils, force 50 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, hauteur x longueur x largeur 40 x 1200 x 250 mm
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
151425		support de tubes, force 25 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, longueur x diamètre 300 x 22 mm
151436		support de tubes, force 25 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, longueur x diamètre 300 x 27 mm
151447		porte-fourches, force 25 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, longueur 300 mm, ouverture libre 50 mm
309745		roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
378362		porte-mandrin, force 10 kg, en acier, longueur x diamètre 200 x 10 mm
911471		bac à bec, en polypropylène en bleu, hauteur x longueur x largeur 150 x 300 x 230 mm

