

BS-ROLLEN roulette pivotante

force 120 kg, avec bandage TPE,
diamètre 125 mm, moyeu avec
roulement à rouleaux, jante en
plastique, fixation avec panneau

Numéro d'article: 159274



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

roulette pivotante

- force 120 kg
- avec bandage TPE
- ménage le sol
- diamètre 125 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé, chromaté
- fixation avec panneau
- Palier de pivotement avec circuit de billes, deux rangées

Détails techniques

type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	conducteur d'électricité	non
kit	non	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette pivotante	palier de pivotement	circuit de billes, deux rangées
charge	120 kg	frein	sans
pneumatique	TPE	pare-fils	non

Diamètre de roue	125 mm	hauteur	155 mm
matériau de jante	plastique	propriété surface de roulement	ménage le sol
roulement	roulement à rouleaux	surface de boîtier	galvanisé, chromaté
élément de fixation	panneau	Poids	0,75 kg