

hygiënepallet

van PE-regeneraat, hoogte x lengte x breedte 155 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 6000 / 2500 kg, onderbouw 3 sleden, bovendek gesloten

VE 3 stuks



Artikelnummer: 219394



Universele hygiënepallet

met 3 vorkopeningen en ijzeren versteviging

hygiënepallet

- van PE-regeneraat
- hoogte x lengte x breedte 155 x 1200 x 800 mm
- In euromaat
- draagvermogen statisch / dynamisch 6000 / 2500 kg
- draagverm. in stelling 1200 kg
- Aan alle zijden inrijdbaar
- inrijdbreedte langszijde / brede zijde 800 / 600 mm
- onderbouw 3 sleden
- bovendek gesloten
- Temperatuurbestendig -30 °C tot +60 °C
- gewicht 84 kg

Technische details

type verpakking	pallet	stapelbaar	ja
pallettype	hygiënepallet	onderbouw	3 sleden
euronorm	ja	geschikt voor levensmiddelen	nee
hoogte	155 mm	temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +60 °C

lengte	1200 mm	inrijbreedte langsijde	800 mm
breedte	800 mm	inrijbreedte kopse kant	600 mm
draagvermogen statisch	6000 kg	draagvermogen dynamisch	2500 kg
materiaal	PE-regeneraat	draagvermogen in stelling	1200 kg
recyclebaar	ja	borgrand	nee
inrijdmogelijkheid	Aan alle zijden	nestbaar	nee
bovendek	gesloten	gewicht	84 kg